



*Redutores com excepcional
confiabilidade para a sua indústria*

Especiais e Intercambiáveis

Fábrica no Brasil



Customização

Intercambiabilidade

Excelência em Engenharia

Performance Premium

Rede Global de Atendimento



REDUTORES ESPECIAIS E INTERCAMBIÁVEIS


Redutores de velocidade de longa vida útil e baixa manutenção.

Os redutores Sumitomo são reconhecidos por sua confiabilidade, durabilidade e eficiência.

Oferecemos redutores especiais personalizados conforme a sua necessidade de aplicação. Além disso, também oferecemos redutores intercambiáveis para substituição de seus acionamentos existentes, melhorando ou repotenciando os mesmos, com a excelência e desempenho dos produtos Sumitomo. Contamos com uma engenharia e fábrica local para atendimento de suas necessidades em redutores de velocidade.

Redutores customizados para as mais exigentes condições de operação

REDUTORES ESPECIAIS - PARAMAX



▶ Modelo: PHD9131P2A-BB-15,865

▶ Potência: 1250 kW

▶ Aplicação: TCLD - Transportador de Longa Distância

▶ Especial com Carcaça Aumentada em Aço Soldado



▶ Modelo: PVD9136R4A-LRF-200

▶ Potência: 700 kW

▶ Aplicação: Dessolventizador Tostador

▶ Especial com Carcaça Aumentada em Aço Soldado



▶ Modelo: YHD160R4F-RB-222.06

▶ Potência: 260 kW

▶ Aplicação: Enrolador de Correia

▶ Especial com 740 kNm de Torque



▶ Modelo: YHD090P4A-LL2-83.376

▶ Potência: 45 kW

▶ Aplicação: Banbury de Borracha

▶ Especial com Duplo Eixo de Saída no Mesmo Lado



▶ Modelo: PHD9115P2F-BBF-12.5

▶ Potência: 800 kW

▶ Aplicação: TCLD - Transportador de Longa Distância

▶ Especial com Carcaça Fundida e Aletas



▶ Modelo: YHD100P4A-BR-230.80

▶ Potência: 62 kW

▶ Aplicação: Ponte Rolante

▶ Especial com Carcaça Soldada e Distância de Entre Centros Aumentada

REDUTORES INTERCAMBIÁVEIS



▶ Modelo: YHD120R2A-RBF-18,316

▶ Potência: 600 kW

▶ Aplicação: Transportador de Longa Distância

▶ Especial com Dimensões Intercambiáveis, Repotenciado, com Carcaça em Aço Soldado



▶ Modelo: YFD120R2A-RBF-13.837

▶ Potência: 260 kW

▶ Aplicação: Transportador

▶ Especial com Dimensões Intercambiáveis, e Montagem "Flippable" com Pés embaixo e encima do redutor



▶ Modelo: PHD9110R3A-RBF-28

▶ Potência: 700 kW

▶ Aplicação: Transportador de Longa Distância

▶ Especial com Dimensões Intercambiáveis, e Carcaça em Aço Soldado



▶ Modelo: YHD070P3-RL-31.5

▶ Potência: 110 kW

▶ Aplicação: Misturador

▶ Especial com Dimensões Intercambiáveis, com Carcaça em Ferro Fundido



▶ Modelo: YHD160P1B1-LB-3.767

▶ Potência: 1120 kW

▶ Aplicação: Moinho de Bolas

▶ Especial de Simples Estágio com Dimensões Intercambiáveis com Carcaça em Aço Soldado



▶ Modelo: YHD110P2A-BLF-8.333

▶ Potência: 470 kW

▶ Aplicação: Transportador

▶ Especial com Dimensões Intercambiáveis, e Carcaça em Aço Soldado

Oferecemos o mais alto valor ao cliente com o melhor pessoal e uma continua melhoria de processos

Redutores Intercambiáveis (Drop-In) e Projetos Especiais **Sumitomo**

Projetamos e fabricamos redutores conforme a sua necessidade, mantendo a intercambialidade com o equipamento existente e adequando o projeto a novas condições de operação.

www.sumitomodrive.com

APLICAÇÃO	MODELO	POTÊNCIA/ REDUÇÃO E TORQUE (kNm)	INTERCAMBIÁVEIS (DROP-IN) E ESPECIAIS
TCLD - TRANSPORTADOR DE LONGA DISTÂNCIA	PHD9131P2A-BB-15.865	1250 / 15.865 / 429	ESPECIAL, COM CARÇAÇA AUMENTADA EM AÇO SOLDADO, SEM VENTILADORES
AGITADOR	YHD070P3-RL-31.5	110/30,671 / 43	REDUTOR INTERCAMBIÁVEL COM HANSEN PATENT II
MOINHO DE BOLAS	YHD160P1B1-LB-3.767	1120/3.767 / 118	REDUTOR DE SIMPLES ESTÁGIO INTERCAMBIÁVEL
MÁQUINA DE PAPEL	YHD040P2A-LR2-7.556	4,5/ 7,556 / 1	ESPECIAL, COM CARÇAÇA EM AÇO SOLDADO
PONTE ROLANTE - SISTEMA DE TRANSLAÇÃO	YHD050P3A-BL-22.764	55 / 22.764 / 19	ESPECIAL, COM DISTÂNCIA DE ENTRE CENTROS AUMENTADA
PONTE ROLANTE - ELEVAÇÃO AUXILIAR	YHD060P4A-BR-108.42	21,3 / 108,42 / 26	ESPECIAL, COM DISTÂNCIA ENTRE CENTROS AUMENTADA
DESCASCADOR DE TORAS DE MADEIRA	YHD070P3A-LLF-20.038	150/20,038/33	ESPECIAL, INTERCAMBIÁVEL EM AÇO SOLDADO
TRANSPORTADOR DE CORREIA	YHD080P3Y2-BBF-39.339	150/ 39,339/ 71	ESPECIAL, INTERCAMBIÁVEL EM AÇO SOLDADO
PONTE ROLANTE	YWD040P2AW-BR-16.357	18,5/ 16,357/8	ESPECIAL, COM DISTÂNCIA DE ENTRE CENTROS AUMENTADA
BUNBURY DE BORRACHA	YHD090P4A-LL2-83.376	45/83,376/48	ESPECIAL COM DUPLO EIXO DE SAÍDA NO MESMO LADO
PONTE ROLANTE	YHD100P4A-BR-230.80	62/230,8 / 121	ESPECIAL, COM DISTÂNCIA DE ENTRE CENTROS AUMENTADA
TRANSPORTADOR	YHD110P2A-BLF-8.333	470/8.333/86	ESPECIAL, COM DIMENSÕES INTERCAMBIÁVEIS EM AÇO SOLDADO
PONTE ROLANTE - ELEVAÇÃO PRINCIPAL	YHD110P4A-RR-185.71	127/185,71/ 161	ESPECIAL, COM DISTÂNCIA DE ENTRE CENTROS AUMENTADA
MOINHO DE CIMENTO	YHD120P2A-BR-6.765	1100/6.765/193	ESPECIAL, COM DIMENSÕES INTERCAMBIÁVEIS EM AÇO SOLDADO
TCLD - TRANSPORTADOR DE LONGA DISTÂNCIA	YHD120R2A-RBF-18.316	597/18,316/195	ESPECIAL, COM DIMENSÕES INTERCAMBIÁVEIS EM AÇO SOLDADO
ENROLADOR DE CORREIA	YHD160R4F-RB-222.06	260/222,06/804	ESPECIAL COM 740 kNm DE TORQUE

Entre Outros

www.sumitomodrive.com

shib.vendas@shi-g.com

Folheto 01.099.51.001.SP

Tel.Fax: (55) 11- 4403-9292 - Vendas e Suporte Técnico

Para conhecer a nossa estrutura mundial: www.sumitomodrive.com

©2017 Sumitomo Indústrias Pesadas do Brasil Ltda